


VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 5 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202298 5
GTIN	4045197866646
Árucikk kategória	12X

Leírás
Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 45 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 9 mm

Teljes hossz L: 54 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,2 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	54 mm
Élhossz L _c	9 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,03 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Vágóél Ø D _c	5 mm

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Tűrés névleges \varnothing	e8
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Száralak	HB
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró