Garant

LOMU 130708 TR-M, HB9520, Típus: ST900

Rendelési adatok

Rendelés száma	215133 ST900
GTIN	4045197866851
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:
Alkalmazási irányértékek, ha a_e = 0,3×D / a_p = 10 mm
Váltólapka ISO kód: LOMU 130708 TR-M
Típus: ST900
Sarokrádiusz: 0,8 mm
Előtolás f_z: 0,2 mm

Műszaki leírás

Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	LOMU 130708 TR-M
Előtolás f_z	0,2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB9520
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 750 N/mm²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm²	alkalmas	125 m/min	P
Acél < 1100 N/mm²	feltételesen alkalmas	95 m/min	P
Acél < 1400 N/mm²	feltételesen alkalmas	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	feltételesen alkalmas	85 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		