

**HOLEX****Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: C0820****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 C0820
GTIN	4045197156075
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Legömbölyített henger alak** (WRC)**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Alak	C0820
Teljes hossz	60 mm
Fej Ø	8 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS

Termék fajtája

Turbómaró