

HOLEX**Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: G0618****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 G0618
GTIN	4045197156167
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Hegyes végű ívelt alak** (SPG).**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	G0618
Teljes hossz	58 mm
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Fej Ø	6 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	18 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

