

**Garant****Lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrás D1 / D2: 33/50mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273827 33/50  |
| GTIN              | 4045197867674 |
| Árucikk kategória | 21W           |

## Leírás

**Kivitel:**

Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készzár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

**Felhasználás:**

A 273800 – 273811 sz. készzárakkal.

**Alkatrész:**

279815 9 sz. szorítócsavar.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Maximális előtolás 0,025 mm.

Beszúrási szélesség w: 3 mm

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 18 mm

## Műszaki leírás

|  |                  |
|--|------------------|
| Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$ | 33 mm            |
| Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$ | 50 mm            |
| Max. fogásmélység $t_{\max}$             | 18 mm            |
| Felhasználás módja                       | balos            |
| Beszúrási szélesség $w$                  | 3 mm             |
| Termék fajtája                           | Lapkatartó betét |

## Tartozék

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Rögzítőcsavar         | 279910   |
| Rögzítőcsavar Típus 9 | 279815 9 |