

Garant**Lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúráshoz D1 / D2: 140/230mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 273829 140/230 |
| GTIN | 4045197867940 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás

Kivitel:

Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készzár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

Felhasználás:

A 273800 – 273811 sz. készzárakkal.

Alkatrész:

279815 9 sz. szorítócsavar.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Maximális előtolás 0,025 mm.

Beszúrási szélesség w: 3 mm

Max. fogásmélység t_{max} : 18 mm

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------|
| Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$ | 140 mm |
| Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$ | 230 mm |
| Max. fogásmélység t_{\max} | 18 mm |
| Felhasználás módja | balos |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |

Tartozék

| | |
|-----------------------|----------|
| Rögzítőcsavar Típus 9 | 279815 9 |
| Rögzítőcsavar | 279910 |