

**Garant****Furatkés, acél, Jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Befogási magasság L <sub>2</sub>	24 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szorítóköröm	259038 4
Alátétlapka csavar	259025 3
Teljes hossz L	200 mm
Alátétlapka	259031 39
Szorítóköröm csavar	259021 4
Kés ISO kódja	A25R MVUNR/L 16
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	Jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Szorítóköröm Típus 4	259038 4
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Csavar szorítókörömhöz Típus 4	259021 4
Alátétlapka Típus 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500