

Garant**Furatkés, acél, Jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka csavar	259025 3
Szorítóköröm csavar	259021 4
Beállítási szög κ	93 fok
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	40 mm
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259031 39
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Befogási magasság L_2	31 mm
Teljes hossz L	250 mm
Középtolódás L_3	22 mm
Szorítóköröm	259038 4
Kés ISO kódja	A32S MVUNR/L 16
Szár Ø D_s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	Jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Szorítóköröm Típus 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar szorítókörömhöz Típus 4	259021 4
Alátétlapka Típus 39	259031 39
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500