

Garant**Karcsú hidropasztikus befogó, HSK-E 40 A = 85, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 307526 10 |
| GTIN | 4045197868466 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárak keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

Előny:

- **Hőálló a teljesen zárt rendszer következtében, vagyis nincsenek forrasztott nyomókamrák.**
- **Ideális csillapítási tulajdonságok.**
- **Nagy átvihető nyomatékok, mely nagy folyamatbiztonságot jelent**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén

Ahol fontosak a kisebb zavaró megfogóelemek.

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302165 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-------|
| A-méret kinyúlási hossz | 85 mm |
|-------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Külső Ø D | 34 mm |
| Ø D ₂ | 16 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₃ | 20,9 mm |
| L ₂ | 47 mm |
| Befogó | HSK-E 40 A = 85 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |