

**Garant****Karcsú hidropasztkus befogó, BT 30 A = 85, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303446 4
GTIN	4045197868565
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Extrém karcsú felépítésű (3°-os kontúr).
- Ideális csillapítási jellemzők.
- Axiális hosszállítás lehetséges.
- Szárak keményen felszabályozva.

**Felhasználás:**

- Különösen a szerszám- és formagyártás területén.
- Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Külső Ø D	40 mm
Ø D <sub>3</sub>	16,7 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

L <sub>2</sub>	45 mm
Befogó	BT 30 A = 85
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30