

Garant**Karcsú hidropasztkus befogó, BT 30 A = 85, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303446 10
GTIN	4045197868602
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Extrém karcsú felépítésű (3°-os kontúr).
- Ideális csillapítási jellemzők.
- Axiális hosszállítás lehetséges.
- Szárak keményen felszabályozva.

Felhasználás:

- Különösen a szerszám- és formagyártás területén.
- Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Ø D ₃	22,9 mm
Külső Ø D	40 mm
L ₂	47 mm

Befogási $\varnothing D_1$	10 mm
Befogó	BT 30 A = 85
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30