

HOLEX**Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm középkemény, Külső Ø: 50Mmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553920 50M
GTIN	4045197331007
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

A csiszolótányér és a csiszolótárcsa optimálisan kapcsolódik a gyorsbefogó rendszernek köszönhetően (belső menet). Egyszerű, gyors lapcsere kézzel, fokozott használat után is. Gumi csiszolótányér, **szár Ø 6 mm. Fém záróelemes gyorsbefogó rendszerű** csiszolótárcsák befogásához.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is a szerszám-, forma- és modellkészítésben, a gép-, készülék- és tartálygyártásban.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	30000 min ⁻¹
Keményégi fok	középkemény
Külső Ø	50 mm
Szár Ø	6 mm
Termék fajtája	Tartótányér

