

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, PSC 80 rövid, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308551 16
GTIN	4045197870681
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Felhasználás:

Kereszthornycsapat-palástmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar 309860 sz.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885; 309893 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Külső Ø D	38 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Tüske Ø d ₁	16 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm

Befogó	PSC 80 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------