

Garant**Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: C1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543709 C1225
GTIN	4045197522351
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Legömbölyített henger alak (WRC)

Felhasználás:

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Legömbölyített henger
Teljes hossz	65 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Fej Ø	12 mm
Fogazás rövid jelölése	Z9
Alak	C1225
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z9 fogazás

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		