



Legyezős csiszolótárcsa (speciális ZA) üvegszálás tányér kúpos, Ø 125 mm, Szemcsézet: 40



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 565570 40 |
| GTIN | 9003171602401 |
| Árucikk kategória | 53T |

Leírás

Kivitel:

Lamellás tárcsa, nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel, egyedülálló élettartam mellett.

Speciális cirkon korund (ZA) hűtő bevonattal a pamutszöveten. Üvegszálás tányér. Minden anyaghoz. Rendkívül nagy bevonatvastagság.

Legyezős csiszolótárcsa **cirkon korunddal (ZA)** és hűtő bevonattal a **pamutszöveten**. Üvegszálás tányér. **Minden anyaghoz. Rendkívül nagy bevonatvastagság.**

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Alak leírása: kúpos

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

| | |
|--------------|----------|
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Szemcsézet | 40 |
| Alak leírása | kúpos |
| Tárcsa Ø | 125 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA |
| Terméknév attribútum | Ø 125 mm |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |