

3M Roloc™**Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény, Külső Ø: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	554089 50
GTIN	4046719810581
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához. Gumi csiszolótányér integrált **1/4 col befogóval és 6 mm szárral**. Az M14 orsóra szerelhető az 554081 sz. adapterrel.

A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással”.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Külső Ø	50 mm
Szár Ø	6 mm

Szerszám oldali befogó	Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó	Szár Ø 6 mm
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Termék fajtája	Tartótányér