



## Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: C1225



### Rendelési adatok

Rendelés száma	547200 C1225
GTIN	4007220900529
Árucikk kategória	55F

### Leírás

#### Kivitel:

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

#### Felhasználás:

**Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok**, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	65 mm
Fej Ø	12 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Alak	C1225
Fogazás rövid jelölése	INOX
Fogazás finomsági foka	durva
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		