

3M Roloc™**Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény, Külső Ø: 75mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 554089 75 |
| GTIN | 4046719810611 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához. Gumi csiszolótányér integrált **1/4 col befogóval és 6 mm szárral**. Az M14 orsóra szerelhető az 554081 sz. adapterrel.

A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással”.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Maximális fordulatszám | 20000 min ⁻¹ |
| Külső Ø | 75 mm |
| Szár Ø | 6 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Szerszám oldali befogó | Gyorsbefogó rendszer külső menethez |
| Gép oldali befogó | Szár Ø 6 mm |
| Gyorscsere rendszerhez | Roloc™ |
| Termék fajtája | Tartótányér |