


HOLEX**Lamellás csiszoló INOX-hoz, 60-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 50X20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554110 50X20
GTIN	4045197235541
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.

Csiszolólamellák **normál korunddal (A)** szórva. **Aktív csiszoló kötéssel** INOX-hoz.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülégyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

Fejszélesség	20 mm
Szemcsézet	60
Ajánlott fordulatszám	9000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	15300 min ⁻¹
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	50 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	60-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		