



Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: D0807



Rendelési adatok

Rendelés száma	547200 D0807
GTIN	4007220952269
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Fej Ø	8 mm
Alak leírása	Gömb
Fogazás finomsági foka	durva
Fogazás rövid jelölése	INOX
Teljes hossz	47 mm
Alak	D0807
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	7 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		