

3M Roloc™**Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm, Külső Ø: 75mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	554090 75
GTIN	4001895967771
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Műanyag csiszolótányér **fixen összekapcsolt 6 mm szárral.**

A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással”.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Külső Ø	75 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszám oldali befogó	Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó	Szár Ø 6 mm

Gyorscsere rendszerhez

Roloc™

Termék fajtája

Tartótányér