



Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: D1009



Rendelési adatok

Rendelés száma	547200 D1009
GTIN	4007220952276
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	durva
Alak leírása	Gömb
Alak	D1009
Teljes hossz	49 mm
Fogazás rövid jelölése	INOX
Fej Ø	10 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	9 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		