



Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: G0820



Rendelési adatok

Rendelés száma	547200 G0820
GTIN	4007220952320
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	INOX
Alak	G0820
Fogazás finomsági foka	durva
Fej Ø	8 mm
Teljes hossz	60 mm
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		