



## Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: F1020



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 547200 F1020  |
| GTIN              | 4007220952351 |
| Árucikk kategória | 55F           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

#### Felhasználás:

**Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok**, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

### Műszaki leírás

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Alak                   | F1020               |
| Alak leírása           | Gömbölyű végű ívelt |
| Teljes hossz           | 60 mm               |
| Fogazás finomsági foka | durva               |
| Fogazás rövid jelölése | INOX                |
| Fej Ø                  | 10 mm               |
| Szár Ø                 | 6 mm                |
| Fejhossz               | 20 mm               |
| Szerszámananyag        | HM                  |
| Termék fajtája         | Turbómaró           |

### Felhasználói adatok

|        | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas |                      |                |
| INOX   | alkalmas              |                      |                |
| Ti     | feltételesen alkalmas |                      |                |
| CuZn   | feltételesen alkalmas |                      |                |