



Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: F1225



Rendelési adatok

Rendelés száma	547200 F1225
GTIN	4007220900567
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Teljes hossz	65 mm
Alak	F1225
Fogazás finomsági foka	durva
Fogazás rövid jelölése	INOX
Fej Ø	12 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		