



Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: L1020



Rendelési adatok

Rendelés száma	547200 L1020
GTIN	4007220952399
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Teljes hossz	60 mm
Fogazás rövid jelölése	INOX
Fej Ø	10 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Fogazás finomsági foka	durva
Alak	L1020
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		