

**Garant****Kisméretű csapos köszörűkő finom, AR, Típus: ZY0205****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 550400 ZY0205 |
| GTIN              | 4045197239112 |
| Árucikk kategória | 51E           |

**Leírás****Kivitel:**

**A GARANT csapos köszörűkövek** (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Kerámia kötésű csapos köszörűkövek, **nemeskorund, rózsaszín (AR)**. Középkemény kivitel. Finom szemcsézet. Szár Ø 3 mm, szárhossz 30 mm.

**Felhasználás:**

**Ötvöztelen és enyhén ötvözött acélok** és **acélöntvény** univerzális megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 30 – 50 m/s.

**Műszaki leírás**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Finomsági fok                 | finom             |
| Fej Ø                         | 2 mm              |
| Szárhossz                     | 30 mm             |
| Szár Ø                        | 3 mm              |
| Fejhossz                      | 5 mm              |
| Csiszolóanyag                 | Normál korund (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A                 |
| Terméknév attribútum          | AR                |

Termék fajtája

Csapos köszörűkő