

Garant**Csapos köszörűkő finom, AR, Típus: ZY1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	550700 ZY1020
GTIN	4045197239327
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Kerámia kötésű csapos köszörűkövek, **nemeskorund, rózsaszín (AR)**. Középkemény kivitel. Finom szemcsézet. Szárhossz 40 mm.

Felhasználás:

Ötvöztelen és enyhén ötvözött acélok és **acélöntvény** univerzális megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 30 – 50 m/s.

Műszaki leírás

Finomsági fok	finom
Fej Ø	10 mm
Szárhossz	40 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Terméknév attribútum	AR
Termék fajtája	Csapos köszörűkő