

Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer készlet, Készlet tartalma: M3-M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	486065 M3-M12
GTIN	4045197329615
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Metrikus ISO menetekhez DIN 2279–2299 szerint. A külső Ø jó fogású recézéssel. Nem megy oldal pirossal jelölve.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Tartalma:

1-1 nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer 486050 sz. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Tartalom:

Stabil fadoboz védő habszivacs betéttel.

Figyelem:

Menetidomszerek metrikus menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez, valamint balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Készlet tartalma	M3-M12
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	M
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	S14
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer készlet

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer készlet Készlet tartalma M3-M12	020750 M3-M12
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer készlet Készlet tartalma M3-M12	020740 M3-M12

Tartozék

Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M6	486050 M6
Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M5	486050 M5
Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M12	486050 M12
Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M10	486050 M10
Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M4	486050 M4
Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M8	486050 M8
Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g Menet M3	486050 M3