

Garant**Csapos köszörűkő durva, AN, Típus: ZY1325****Rendelési adatok**

Rendelés száma	551600 ZY1325
GTIN	4045197239686
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Nemes korund (AN) csapos köszörűkő durva szemcsézettel és műgyanta kötéssel. Szárhossz 40 mm.

Felhasználás:

Erősen ötvözött acél, INOX és acélöntvény megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 40 – 50 m/s.

Műszaki leírás

Szárhossz	40 mm
Fej Ø	13 mm

Finomsági fok	durva
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	AN
Termék fajtája	Csapos köszörűkő