

**Garant****Csapos köszörűkő durva, AN, Típus: ZY2025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	551600 ZY2025
GTIN	4045197239709
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

**A GARANT csapos köszörűkövek** (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

**Nemes korund (AN)** csapos köszörűkő durva szemcsézettel és műgyanta kötéssel. Szárhossz 40 mm.

**Felhasználás:**

**Erősen ötvözött acél, INOX és acélöntvény** megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 40 – 50 m/s.

**Műszaki leírás**

Szárhossz	40 mm
Finomsági fok	durva

Fej Ø	20 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	AN
Termék fajtája	Csapos köszörűkő