


HOLEX**Lamellás csiszoló Vlies / vászon, durva, Fej Ø×fej szélesség: 80X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554910 80X50
GTIN	4045197241108
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül. Csiszolóvászonnal kombinálva a vlies **hatékonyabban csiszol**. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	4000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	7000 min ⁻¹
Fejszélesség	50 mm
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	80 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcseméret	100 / 80
Finomsági fok	durva

Terméknév attribútum	durva
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Szárász	alkalmas		