



Kisméretű csapos köszörűkő finom, AD-AW, Típus: SP0810



Rendelési adatok

Rendelés száma	551510 SP0810
GTIN	4027497222032
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

A LUKAS csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A LUKAS csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Csapos köszörűkő **kevert szemcsékkel (AD-AW)** normál korundból, sötétpiros nemes korundból és fehér monokristályos korundból (LUKAS megnevezés NDW) 100-as (finom) szemcsével. Kerámia kötés. Szár Ø 3 mm. Szárhossz 50 mm.

Felhasználás:

A nagyon alaktartó csapos köszörűkövek különösen alkalmasak **(edzett) szerszám- és Cr-Ni acélok** finom- és élmegmunkáláshoz a szerszám- és formagyártás területén. Ajánlott forgácsoló sebesség 10–30 m/s.

Műszaki leírás

Szárhossz	50 mm
Fej Ø	8 mm
Finomsági fok	finom
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	10 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	AD-AW
Termék fajtája	Csapos köszörűkő