



Csapos köszörűkő, J keménység durva, AW-CER, Típus: ZY0613



Rendelési adatok

Rendelés száma	551790 ZY0613
GTIN	4007220898468
Árucikk kategória	55E

Leírás

Kivitel:

A **PFERD csapos köszörűkövek** (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A PFERD csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Csapos köszörűkő **vegyes szemcsével (AW-CER) J keménységgel. Fehér nemes korund és kerámia, mikrokristályos szinterkorund** lágy kötésű kombinációja nagy önélező hatással az állandóan magas leválasztási teljesítmény érdekében hűvös csiszolási jellemzők mellett (Pferd jelölés AWCO).

Durva, 46-os szemcse.

Felhasználás:

Nehezen forgácsolható szuperötvözetek, mint a **titán anyagok, a nikkel és kobalt alapú ötvözetek**, valamint **edzett acél** felületi megmunkálásához.

Ajánlott forgácsolási sebesség 30 – 50 m/s.

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Fej Ø	6 mm
Finomsági fok	durva
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	13 mm

Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	AW-CER
Termék fajtája	Csapos köszörűkő