

Garant**Csapos polírozó, 220-as szemcse (barna) finom, Fej Ø×fejhossz: 16X32mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 551920 16X32 |
| GTIN | 4045197239976 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás**Kivitel:**

Csapos polírozó **normál korunddal (A)** rugalmas beágyazással.

A GARANT csapos polírozó kövekre a hosszú élettartam és a finom, egyenletes felület gyors létrehozása jellemző. Kivitteltől függően egyenletes finomfényezés érhető el egészen a tükörfényezésig. A GARANT csapos polírozó kövek lehúzó szerszámokkal alakíthatóak.

Felhasználás:

Acél, rozsdamentes- és saválló acél, nagy hőállóságú anyagok, könnyű- és színesfémek finom csiszolásához és polírozásához. A csapos polírozók kenődő anyagoknál sem tömődnek el. Mattra polírozásához vagy, rozsdamentes tartályok stb. pikkelyezéséhez. **A csiszolószemcsék rugalmas beágyazása miatt nagyon finom fényezet érhető el.** Élekhez és érdes felületekhez nem alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-------------|
| Szemcsézet | 220 |
| Alak leírása | Henger |
| Ajánlott kerületi sebesség | 10 - 15 m/s |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Szár Ø | 6 mm |
| Fej Ø | 16 mm |
| Fejhossz | 32 mm |
| Csiszolóanyag | Normál korund (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Festék | barna |
| Termék fajtája | Polírozó csap |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Száráz | alkalmas | | |