

Csőmenet Dugós idomszer, Menet: G3/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	486140 G3/4
GTIN	2050001035875
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Menet / coll	14
Tűrési osztály	A
Menet Ø	26,44 mm
Menet	G3/4
Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 60 mm	028550 60
DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90