

Csőmenet Megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G3/8coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	486150 G3/8
GTIN	2050001035912
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Menet Ø	16,66 mm
Menet / coll	19
Tőrési osztály	A
Menet	G3/8
Kalibrálás	L12
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Tőrésmező	A

Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm	028600 20