

HOLEX**Csapos lamellás fazékcsiszoló (A), 150-es szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 60X40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555030 60X40
GTIN	4045197241290
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.

Fazék alakú lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül, süllyesztett maggal. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülégyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Különösen alkalmas homlok- és palástcsiszoláshoz.

Műszaki leírás

Szemcsézet	150
Ajánlott fordulatszám	8000 min ⁻¹
Fej szélesség	40 mm
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	60 mm

Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	150-es szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		