

Csőmenet Dugós idomszer, Menet: G1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	486140 G1/4
GTIN	2050001035844
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Tűrési osztály	A
Menet Ø	13,16 mm
Menet	G1/4
Menet / coll	19
Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20
DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90