

HOLEX**Lamellás csiszoló Vlies, hullámos, durva, Fej Øxfej szélesség: 100X50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	554975 100X50
GTIN	4045197678843
Árucikk kategória	52E

Leírás

Kivitel:

Színusz alakban hajtott csiszolóvlies vágott él nélkül. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Átmenetes mattírozáshoz és polírozáshoz.

Műszaki leírás

Fejszélesség	50 mm
Ajánlott fordulatszám	3000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	100 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcseméret	100
Finomsági fok	durva
Terméknév attribútum	durva

Termék fajtája

Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		