

HOLEX**ISO tartótányér rugalmas/sima, Külső Ø: 108mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566650 108
GTIN	2050001032164
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

Rugalmas speciális műanyag tányér **flexibilis kontúrcsiszoláshoz**. Ideális 60-as és finomabb szemcsézethez.

ISO szerint.

Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Tárcsa Ø-höz	115 mm
Külső Ø	108 mm
Inkl. felfogó anya	igen
Termék fajtája	Tartótányér