



Hézagolólemez készlet, 10 darabos, 50×300 mm, Szénacél, Vastagság: 0,6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	478750 0,6
GTIN	2050001057501
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A fóliavastagság letörölhetetlenül megjelölve. Stabil adagolótartóban tárolva.

C-acél – Szénacél, szerszámanyag sz. 1.1274, hideghengerelt, fényes felület (0,02 méret rozsdamentes).

Felhasználás:

Szerszámok **felszerelésére**, készülékek **beállítására**, tűrések **kiegyenlítésére**, készülékek **alátéteként**, gépek **beigazítására**, idomok **beállítására**, csapágyhézag **beállítására**, aggregátok **illesztésére**, ollókések **utánállítására**, munkadarabok **beállítására** stb.

Tartalom:

1 csomag 10 lappal.

Műszaki leírás

Vastagság	0,6 mm
Alapanyag	Szénacél
Hibahatár	±10 µm
Fóliaszélesség	50 mm
Fóliahossz	100 mm

Terméknév attribútum	Szénacél
Fóliák száma	10
Termék fajtája	Alátétfólia