



Hézagolólemez készlet, 10 darabos, 50×300 mm, Szénacél, Vastagság: 0,7mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 478750 0,7 |
| GTIN | 2050001057518 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A fóliavastagság letörölhetetlenül megjelölve. Stabil adagolótartóban tárolva.

C-acél – Szénacél, szerszámanyag sz. 1.1274, hideghengerelt, fényes felület (0,02 méret rozsdamentes).

Felhasználás:

Szerszámok **felszerelésére**, készülékek **beállítására**, tűrések **kiegyenlítésére**, készülékek **alátéteként**, gépek **beigazítására**, idomok **beállítására**, csapágyhézag **beállítására**, aggregátok **illesztésére**, ollókések **utánállítására**, munkadarabok **beállítására** stb.

Tartalom:

1 csomag 10 lappal.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------|
| Vastagság | 0,7 mm |
| Alapanyag | Szénacél |
| Hibahatár | ± 12 µm |
| Fóliaszélesség | 50 mm |
| Fóliahossz | 100 mm |

| | |
|----------------------|-------------|
| Terméknév attribútum | Szénacél |
| Fóliák száma | 10 |
| Termék fajtája | Alátétfólia |