

**HOLEX****Tépőzáras csiszolótárcsa Menet M 14, Külső Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566960 115
GTIN	2050001029515
Árucikk kategória	52M

**Leírás****Kivitel:**

Tapadó oldal dupla T-horgos rendszerrel, a tépőzáras csiszolóvlies tárcsák biztonságos rögzítéshez.

**Alkalmazható:**

Tépőzáras tárcsákhoz **központosító furat nélkül**.

**Figyelem:**

Maximális kerületi sebesség sarokcsiszolókon **tépőzáras csiszolótárcsákkal** 40 m/s.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Külső Ø	115 mm
Termék fajtája	Tartótányér