

3M**Fiber tárcsa tartótányér rugalmas/sima, Külső Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566692 115
GTIN	4046719523801
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

Rugalmas speciális műanyag tányér **flexibilis kontúrcsiszoláshoz**. Ideális 60-as és finomabb szemcsézethez.

Plusz 5/8 col felfogó anyával.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Tárcsa Ø-höz	115 mm
Külső Ø	115 mm
Inkl. felfogó anya	igen
Termék fajtája	Tartótányér