



## Hézagolólemez készlet, 10 darabos, 50×300 mm, Szénacél, Vastagság: 0,15mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 478750 0,15   |
| GTIN              | 2050001057457 |
| Árucikk kategória | 48B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A fóliavastagság letörölhetetlenül megjelölve. Stabil adagolótartóban tárolva.

**C-acél** – Szénacél, szerszámanyag sz. 1.1274, hideghengerelt, fényes felület (0,02 méret rozsdamentes).

#### Felhasználás:

Szerszámok **felszerelésére**, készülékek **beállítására**, tűrések **kiegyenlítésére**, készülékek **alátéteként**, gépek **beigazítására**, idomok **beállítására**, csapágyhézag **beállítására**, aggregátok **illesztésére**, ollókések **utánállítására**, munkadarabok **beállítására** stb.

#### Tartalom:

1 csomag 10 lappal.

### Műszaki leírás

|                |          |
|----------------|----------|
| Vastagság      | 0,15 mm  |
| Alapanyag      | Szénacél |
| Hibahatár      | ± 5 µm   |
| Fóliaszélesség | 50 mm    |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Fóliahossz           | 100 mm      |
| Terméknév attribútum | Szénacél    |
| Fóliák száma         | 10          |
| Termék fajtája       | Alátétfólia |