

Garant

**Tömör keményfém hosszabbító becsavarozható maróhoz $\varnothing d = 12$ mm,
Menet M×L: M6X110**

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 301361 M6X110 |
| GTIN | 4045197871688 |
| Árucikk kategória | 31Z |

Leírás**Kivitel:**

Tömör keményfém hosszabbító rezgéscsillapító tulajdonságokkal, szártűrés h6, hosszú és karcsú kivitel.

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz. A standard acél hosszabbítók és a Densimet® hosszabbítók tökéletes kombinációja.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Furat $\varnothing D_1$ | 6,5 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 110 mm |
| Hasznos hossz L_1 | 60 mm |
| Menet M | M6 |
| Külső $\varnothing D$ | 9,8 mm |
| Szár $\varnothing d$ | 12 mm |
| Befogó | $\varnothing d = 12$ mm |
| belső hűtés | igen |
| Rezgés | csillapított |
| Termék fajtája | Extensionrod |

