

Menet Dugós idomszer UNC-2B, Menet: 3/8



Rendelési adatok

Rendelés száma	486300 3/8
GTIN	2050001691118
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNC = Unified national coarse thread.

Szabvány:**ANSI B 1.1**

Műszaki leírás

Menet / coll	16
Menet	3/8 UNC
Menetfajta	UNC
Szabvány	ANSI B 1.1
Tűrésmező	B
Minőség	2
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20
---	-----------

DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90
mm

028590 90