

## Csőmenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G3/4coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486250 G3/4
GTIN	2050001036339
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.  
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

**Szabvány:**

**DIN EN ISO 228**

**Figyelem:**

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Menet Ø	26,44 mm
Tőrési osztály	A
Menet	G3/4
Menet / coll	14
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A

Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

## Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60
DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100