

Menet Dugós idomszer UNC-2B, Menet: 6-32



Rendelési adatok

Rendelés száma	486300 6-32
GTIN	2050001691071
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNC = Unified national coarse thread.

Szabvány:**ANSI B 1.1**

Műszaki leírás

Menet	6-32 UNC
Menet / coll	32
Szabvány	ANSI B 1.1
Menetfajta	UNC
Minőség	2
Tűrésmező	B
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20
---	-----------

DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90
mm

028590 90